


Обработващ модул за сензори за поток

VS0200/ 30- 60VDC/30- 42VAC

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



1 монтаж на DIN релса



Приложение

Приложение

Мониторинг на потока

Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	30...42 AC / 30...60 DC
Отложено включване	[s]	30
Брой канали		1

Изходи

Електрическо изпълнение	реле
Контактен товар	4 A, 250 V AC
Превключваща функция за мониторинг на потока	релето е незахранено при наличие на поток

Софтуер / програмиране

Регулиране на точката на превключване	с пот.
Избор на течности / газове	с плъзгащ се превключвател

Условия на работа

Околна температура	[°C]	0...60
Защита		IP 40
Защита на терминали		IP 20

Механични данни

Корпус		корпус за монтаж на DIN шина
Размери	[mm]	75 x 55 x 110
Материал		пластмаси



Обработващ модул за сензори за поток

VS0200/ 30- 60VDC/30- 42VAC

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	функция	11 x Светодиод
---------	---------	----------------


Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

терминали: 16 x ...2,5 mm²

Връзка



1: Relais Мониторинг на потока
Цветовете на проводниците :

BN = кафяв
BU = син
BK = черен
WH = бял
GY = сив