


## Сензор за поток за свързване към обработващ модул

SFN12ABA

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



### Характеристики на продукта

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Процес на свързване | 1/2" NPT |
|---------------------|----------|

### Приложение

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Приложение                  | висок температура обхват |
| Среда                       | Течности; Газове         |
| Температура на средата [°C] | -25...80                 |
| Номинално налягане [bar]    | 30                       |

### Течности

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Приложение                  | висок температура обхват |
| Температура на средата [°C] | -25...80                 |

### Газове

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Температура на средата [°C] | -25...80 |
|-----------------------------|----------|

### Електрически показатели

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Свързване към обработващ модул | VS 0200 |
|--------------------------------|---------|

### Обхват на измерване / настройка

#### Течности

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Диапазон на настройка [cm/s]     | 3...300 |
| Максимална чувствителност [cm/s] | 3...60  |

#### Газове


|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Диапазон на настройка [cm/s]     | 200...2000 |
| Максимална чувствителност [cm/s] | 200...800  |



## Сензор за поток за свързване към обработващ модул

SFN12ABA

| Прецизност / отклонения                                                        |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Температурен градиент на [K/min]<br>средата                                    | 15                                |
| Време за реакция                                                               |                                   |
| Време за реакция [s]                                                           | 1...10                            |
| Течности                                                                       |                                   |
| Време за реакция [s]                                                           | 1...10                            |
| Газове                                                                         |                                   |
| Време за реакция [s]                                                           | 1...10                            |
| Условия на работа                                                              |                                   |
| Защита                                                                         | IP 67                             |
| Механични данни                                                                |                                   |
| Корпус                                                                         | с резба                           |
| Материал                                                                       | неръждаема стомана (1.4305 / 303) |
| Материали (мокри части)                                                        | неръждаема стомана (1.4305 / 303) |
| Процес на свързване                                                            | 1/2" NPT                          |
| Забележки                                                                      |                                   |
| Единица на опаковката                                                          | 1 брой                            |
| Електрическо свързване                                                         |                                   |
| Кабел: 2 m, PUR; Максимална дължина на кабела: 100 m; 5 x 0,34 mm <sup>2</sup> |                                   |
| Връзка                                                                         |                                   |



| Цветовете на проводниците : |       |
|-----------------------------|-------|
| BN =                        | кафяв |
| BU =                        | син   |
| BK =                        | черен |
| WH =                        | бял   |
| GY =                        | сив   |