


## Сензор за поток за свързване към обработващ модул

SFN12ABBE1/6M

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



### Характеристики на продукта

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Дължина на сондата L [mm] | 15       |
| Процес на свързване       | 1/2" NPT |

### Приложение

|                             |                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Приложение                  | CLASS I, DIV. 1, GROUPS A, B, C and D CLASS II / III, DIV. 1, GROUPS E, F and G |
| Температура на средата [°C] | -25...100                                                                       |
| Номинално налягане [bar]    | 30                                                                              |

### Течности

|                             |                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Приложение                  | CLASS I, DIV. 1, GROUPS A, B, C and D CLASS II / III, DIV. 1, GROUPS E, F and G |
| Температура на средата [°C] | -25...100                                                                       |

### Газове

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Температура на средата [°C] | -25...100 |
|-----------------------------|-----------|

### Електрически показатели

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Свързване към обработващ модул | VS3000 |
|--------------------------------|--------|

### Обхват на измерване / настройка

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Дължина на сондата L [mm]        | 15      |
| Течности                         |         |
| Диапазон на настройка [cm/s]     | 3...300 |
| Максимална чувствителност [cm/s] | 3...60  |



## Сензор за поток за свързване към обработващ модул

SFN12ABBE1/6M

| Газове                           |                 |                                    |
|----------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| Диапазон на настройка            | [cm/s]          | 200...2000                         |
| Максимална чувствителност        | [cm/s]          | 200...800                          |
| Прецизност / отклонения          |                 |                                    |
| Температурен градиент на средата | [K/min]         | 15                                 |
| Време за реакция                 |                 |                                    |
| Време за реакция                 | [s]             | 1...10                             |
| Точности                         |                 |                                    |
| Време за реакция                 | [s]             | 1...10                             |
| Газове                           |                 |                                    |
| Време за реакция                 | [s]             | 1...10                             |
| Условия на работа                |                 |                                    |
| Защита                           |                 | IP 67                              |
| Тестове / одобрения              |                 |                                    |
| Удароустойчивост                 | DIN IEC 68-2-27 | 40 Земно притегляне (11 ms)        |
| Устойчивост на вибрации          | DIN IEC 68-2-6  | 10 Земно притегляне (55...2000 Hz) |
| Механични данни                  |                 |                                    |
| Тегло                            | [g]             | 559,5                              |
| Корпус                           |                 | с резба                            |
| Материал                         |                 | неръждаема стомана (1.4571/316Ti ) |
| Материали (мокри части)          |                 | неръждаема стомана (1.4571/316Ti ) |
| Процес на свързване              |                 | 1/2" NPT                           |
| Монтажна дължина EL              | [mm]            | 45                                 |
| Забележки                        |                 |                                    |
| Единица на опаковката            |                 | 1 брой                             |

# SF3020




Сензор за поток за свързване към обработващ  
модул

SFN12ABBE1/6M

## Електрическо свързване

Кабел: 6 m, силикон; Максимална дължина на кабела: 100 m; 5 x 0,34 mm<sup>2</sup>

## Връзка



|      |                         |
|------|-------------------------|
|      | Цвета на проводниците : |
| BN = | кафяв                   |
| BU = | син                     |
| BK = | черен                   |
| WH = | бял                     |
| GY = | сив                     |