


Артикулят не се предлага вече - запис в архива



#### Характеристики на продукта

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Брой входове и изходи | Брой релейни изходи: 1 |
| Процес на свързване   | Ø 23 mm                |

#### Приложение

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Номинално налягане [bar] | 1 |
|--------------------------|---|

#### Електрически показатели

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Работно напрежение [V]               | 80...250 AC / 90...250 DC |
| Защита срещу обръщане на полярността | не                        |

#### Входове / изходи

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Брой входове и изходи | Брой релейни изходи: 1 |
|-----------------------|------------------------|

#### Изходи

|                                              |                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Изходящ сигнал                               | превключващ сигнал                        |
| Брой релейни изходи                          | 1                                         |
| Контактен товар                              | 3 A (30 V DC / 250 V AC)                  |
| Превключваща функция за мониторинг на потока | релето е незахранено при наличие на поток |
| Устойчив на късо съединение                  | не                                        |
| Защита от претоварване                       | не                                        |

#### Обхват на измерване / настройка

|                                  |  |            |
|----------------------------------|--|------------|
| Газове                           |  |            |
| Диапазон на настройка [cm/s]     |  | 100...1000 |
| Максимална чувствителност [cm/s] |  | 100...400  |



## Следене на въздушен поток

SLG23CEEAKOA/PH

| Прецизност / отклонения                      |         |                                                                              |
|----------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| Температурен градиент на [K/min]<br>средата  |         | 5                                                                            |
| Време за реакция                             |         |                                                                              |
| Време за реакция [s]                         |         | 3...60                                                                       |
| Газове                                       |         |                                                                              |
| Време за реакция [s]                         |         | 3...60                                                                       |
| Софтуер / програмиране                       |         |                                                                              |
| Регулиране на точката на<br>превключване     |         | с пот.                                                                       |
| Условия на работа                            |         |                                                                              |
| Околна температура [°C]                      |         | -15...50                                                                     |
| Макс. относителна<br>влажност на въздуха [%] |         | 90                                                                           |
| Защита                                       |         | IP 65                                                                        |
| Механични данни                              |         |                                                                              |
| Тегло [g]                                    |         | 201                                                                          |
| Размери [mm]                                 |         | Ø 23                                                                         |
| Материал                                     |         | корпус: PBT; повърхността на сензора: титан                                  |
| Материали (мокри части)                      |         | PBT; титан                                                                   |
| Процес на свързване                          |         | Ø 23 mm                                                                      |
| Дисплей / работни елементи                   |         |                                                                              |
| Дисплей                                      | функция | 1 x Светодиод, червен                                                        |
|                                              | функция | 1 x Светодиод, зелен                                                         |
| Електрическо свързване                       |         |                                                                              |
| Задължителна защита                          |         | миниатюрен предпазител съгласно IEC60127-2 лист 1; ≤ 5 A; бързодействащ      |
| Акcesoари                                    |         |                                                                              |
| Доставени артикули                           |         | Монтажна скоба: 1, E40048                                                    |
|                                              |         | отвертка                                                                     |
| Забележки                                    |         |                                                                              |
| Забележки                                    |         | препоръка Проверете безопасното функциониране на уреда след късо съединение. |
| Единица на опаковката                        |         | 1 брой                                                                       |




## Следене на въздушен поток

SLG23CEEAKOA/PH

### Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm<sup>2</sup>, PVC

### Връзка



Забележка: миниатюрен предпазител съгласно IEC60127-2 лист 1 ≤ 5 А бързодействащ  
Цветовете на проводниците :

|      |       |
|------|-------|
| BN = | кафяв |
| BU = | син   |
| BK = | черен |
| WH = | бял   |