
SN0100

Обработващ модул за сензори за поток

VS0200/230VAC

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: SN0150
Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



1 монтаж на DIN релса

Приложение		
Приложение		Мониторинг на потока
Електрически показатели		
Толеранс на напрежението при работа	[%]	-10...10
Работно напрежение	[V]	< 230 AC
Макс. консумация на енергия	[VA]	3
Отложено включване	[s]	30
Брой канали		1
Изходи		
Електрическо изпълнение		реле
Контактен товар		4 A, 250 V AC
Превключваща функция за мониторинг на потока		релето е незахранено при наличие на поток
Софтуер / програмиране		
Регулиране на точката на превключване		с пот.
Избор на течности / газове		с плъзгащ се превключвател
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	0...60
Защита		IP 40

SN0100


Обработващ модул за сензори за поток

VS0200/230VAC

Защита на терминали	IP 20	
Механични данни		
Корпус	корпус за монтаж на DIN шина	
Размери [mm]	75 x 55 x 110	
Материал	пластмаси	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	функция	11 x Светодиод
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	
Електрическо свързване		

терминали: 16 x ...2,5 mm²

Връзка



1: Relais Мониторинг на потока
Цветове на проводниците :
BN = кафяв
BU = син
BK = черен
WH = бял
GY = сив