


Обработващ модул за сензори за поток

VS0200/200VAC

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: SN0150

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



1 монтаж на DIN релса



Приложение

Приложение	Мониторинг на потока
------------	----------------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 200 AC
Макс. консумация на енергия [VA]	3
Отложено включване [s]	30
Брой канали	1

Изходи

Електрическо изпълнение	реле
Контактен товар	4 A, 250 V AC
Превключваща функция за мониторинг на потока	релето е незахранено при наличие на поток

Софтуер / програмиране

Регулиране на точката на превключване	с пот.
---------------------------------------	--------

Условия на работа


Околна температура [°C]	0...60
Защита	IP 40
Защита на терминали	IP 20



Обработващ модул за сензори за поток

VS0200/200VAC

Механични данни		
Корпус	корпус за монтаж на DIN шина	
Размери	[mm]	75 x 55 x 110
Материал	пластмаси	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	функция	11 x Светодиод
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	
Електрическо свързване		
терминали: 16 x ...2,5 mm²		
Връзка		



1: Relais Мониторинг на потока
Цветовете на проводниците :

BN = кафяв
BU = син
BK = черен
WH = бял
GY = сив