




Обработващ модул за сензори за поток

VS0200/ 24VDC/230VAC

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: SN0150

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



1 монтаж на DIN релса



Приложение

Приложение Мониторинг на потока; забавяне при изключване при включване

Електрически показатели

Толеранс на напрежението при работа	[%]	-10...10
Работно напрежение	[V]	< 230 AC / 24 DC
Консумация на ток	[mA]	60
Макс. консумация на енергия	[VA]	3
Отложено включване	[s]	0...40
Брой канали		1

Изходи

Електрическо изпълнение	реле
Контактен товар	4 A, 250 V AC
Превключваща функция за мониторинг на потока	релето се включва при наличие на поток и при включен таймер

Софтуер / програмиране

Регулиране на точката на превключване	с пот.
Избор на течности / газове	с плъзгащ се превключвател

Условия на работа


Околна температура	[°C]	0...60
--------------------	------	--------



Обработващ модул за сензори за поток

VS0200/ 24VDC/230VAC

Защита	IP 40	
Защита на терминали	IP 20	
Механични данни		
Корпус	корпус за монтаж на DIN шина	
Размери [mm]	75 x 55 x 110	
Материал	пластмаси	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	функция	11 x Светодиод
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	
Електрическо свързване		
терминали: 16 x ...2,5 mm²		
Връзка		



- 1: Relais Мониторинг на потока
Цветовете на проводниците :
- BN = кафяв
BU = син
BK = черен
WH = бял
GY = сив