


## Обработващ модул за сензори за поток

VS0200/ 24VDC



1 монтаж на DIN релса



## Приложение

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Приложение | Мониторинг на потока |
| Среда      | Течности             |

## Електрически показатели

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Толеранс на напрежението при работа [%] | -10...10 |
| Работно напрежение [V]                  | 24 DC    |
| Консумация на ток [mA]                  | < 45     |
| Защита срещу обръщане на полярността    | да       |
| Отложено включване [s]                  | < 20     |
| Брой канали                             | 1        |

## Изходи

|                                                                |                                                         |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Електрическо изпълнение                                        | PNP                                                     |
| Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]         | 400                                                     |
| Превключваща функция за мониторинг на потока                   | изходът се включва при наличие на поток                 |
| Превключваща функция за мониторинг за прекъсване на проводника | изходът се изключва в случай на прекъсване на проводник |
| Защита срещу късо съединение                                   | да                                                      |
| Вид защита от късо съединение                                  | импулсна                                                |
| Защита от претоварване                                         | да                                                      |

## Софтуер / програмиране


|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Регулиране на точката на превключване | с пот. |
|---------------------------------------|--------|



## Обработващ модул за сензори за поток

VS0200/ 24VDC

| Условия на работа                      |          |                              |
|----------------------------------------|----------|------------------------------|
| Околна температура                     | [°C]     | 0...60                       |
| Защита                                 |          | IP 50                        |
| Защита на терминали                    |          | IP 20                        |
| Тестове / одобрения                    |          |                              |
| MTTF                                   | [Години] | 624                          |
| Механични данни                        |          |                              |
| Тегло                                  | [g]      | 142,5                        |
| Корпус                                 |          | корпус за монтаж на DIN шина |
| Размери                                | [mm]     | 78 x 22,5 x 100              |
| Материал                               |          | пластмаси                    |
| Дисплей / работни елементи             |          |                              |
| Дисплей                                | функция  | 11 x Светодиод               |
| Забележки                              |          |                              |
| Единица на опаковката                  |          | 1 брой                       |
| Електрическо свързване                 |          |                              |
| терминали: 12 x ...2,5 mm <sup>2</sup> |          |                              |
| Връзка                                 |          |                              |



Цветовете на проводниците :

BN = кафяв

BU = син

BK = черен

WH = бял

GY = сив