


Сензор за поток за свързване към обработващ модул

STR34ABB/US-100-H

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Характеристики на продукта

Процес на свързване G 3/4 външна резба

Приложение

Приложение висок температура обхват

Среда Течности; Газове

Температура на средата [°C] -25...80

Номинално налягане [bar] 30

Течности

Приложение висок температура обхват

Температура на средата [°C] -25...80

Газове

Температура на средата [°C] -25...80

Електрически показатели

Свързване към обработващ модул VS 0100

Обхват на измерване / настройка

Течности

Диапазон на настройка [cm/s] 3...300

Максимална чувствителност [cm/s] 3...60

Газове

Диапазон на настройка [cm/s] 5...1500

Прецизност / отклонения

Температурен градиент на [K/min] средата 15

ST4204



Сензор за поток за свързване към обработващ
модул

STR34ABB/US-100-H

Време за реакция		
Време за реакция	[s]	1...10
Точности		
Време за реакция	[s]	1...10
Газове		
Време за реакция	[s]	1...10
Условия на работа		
Защита		IP 67
Механични данни		
Корпус		с резба
Материал		неръждаема стомана (1.4571/316Ti)
Процес на свързване		G 3/4 външна резба
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Максимална дължина на кабела: 100 m



Връзка

