


Обработващ модул за сензори за поток

VS0200/110VAC

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: SN0150

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



1 монтаж на DIN релса



Приложение

Приложение	Мониторинг на потока; Следене на температурата
------------	--

Електрически показатели

Толеранс на напрежението при работа	[%]	-10...10
Работно напрежение	[V]	< 110 AC
Отложено включване	[s]	30
Брой канали		1

Изходи

Общ брой на изходите	2
Електрическо изпълнение	реле
Превключваща функция за мониторинг на потока	релето е незахранено при наличие на поток
Превключваща функция за мониторинг на температурата	релето се захранва при надвишаване на температурата

Софтуер / програмиране

Регулиране на точката на превключване	с пот.
Избор на течности / газове	с плъзгащ се превключвател
Температурен обхват	[°C] 20...80



Обработващ модул за сензори за поток

VS0200/110VAC

Повторяемост точка на превключване / измерена стойност	[K]	4
--	-----	---

Условия на работа

Околна температура	[°C]	0...60
Защита		IP 40
Защита на терминали		IP 20

Механични данни

Корпус		корпус за монтаж на DIN шина
Размери	[mm]	75 x 55 x 110
Материал		пластмаси

Дисплей / работни елементи

Дисплей	функция	11 x Светодиод
	Статус на превключване	Светодиод, червен


Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

терминали: 16 x ...2,5 mm²

Връзка



1: Relais Следене на температурата

2: Relais Мониторинг на потока

Цветовете на проводниците :

BN = кафяв

BU = син

BK = черен

WH = бял

GY = сив