


Обработващ модул за сензори за поток

VS0100/ 24VDC

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



1 монтаж на DIN релса

Приложение

Приложение

Мониторинг на потока

Електрически показатели

Толеранс на напрежението при работа	[%]	-10...10
Работно напрежение	[V]	24 DC
Консумация на ток	[mA]	40; (24 V)
Брой канали		1

Изходи

Електрическо изпълнение	реле
Превключваща функция за мониторинг на потока	релето е незахранено при наличие на поток

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-20...60
Защита		IP 40
Защита на терминали		IP 20

Механични данни

Корпус		корпус за монтаж на DIN шина
Размери	[mm]	75 x 55 x 110
Материал		пластмаси

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------




Обработващ модул за сензори за поток

VS0100/ 24VDC

Електрическо свързване

терминали: 16 x ...2,5 mm²

Връзка



1: Relais Мониторинг на потока
Цвета на проводниците :
BN = кафяв
YE = жълт
GN = зелен
WH = бял