


Температурен кабелен сензор с винтово присъединение

TS-200KLKM06...../US



Характеристики на продукта

Обхват на измерване	-40...90 °C	-40...194 °F
Процес на свързване	резбова връзка M6 външна резба	

Приложение

Измервателен елемент	1 x Pt 100; (съгл. DIN EN 60751, клас A)
Инсталация	Контактен сензор за твърди тела

Електрически показатели

Клас на защита	III
----------------	-----

Обхват на измерване / настройка

Обхват на измерване	-40...90 °C	-40...194 °F
---------------------	-------------	--------------

Прецизност / отклонения

Прецизност	[K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$
------------	-----	-----------------------------------

Време за реакция

Динамична характеристика T05 / T09	[s]	3 / 9; (съгласно DIN EN 60751)
---------------------------------------	-----	--------------------------------

Условия на работа

Защита	IP 67
--------	-------

Тестове / одобрения

MTTF	[Години]	11415,5
------	----------	---------

Механични данни

Тегло	[g]	86,75
Корпус	сензор с винтов монтаж	
Размери	[mm]	M6 / L = 26
Означение на резбата	M6	
Материал	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)	
Процес на свързване	резбова връзка M6 външна резба	

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Температурен кабелен сензор с винтово присъединение

TS-200KLKM06...../US

Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PUR

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



Връзка

