


Температурен кабелен сензор с процесна връзка

TS-200KCKD10-...../US/

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: TS2069

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Характеристики на продукта

Обхват на измерване	-40...150 °C	-40...302 °F
Монтажна дължина EL [mm]	42	

Приложение

Система	контакти със златно покритие	
Измервателен елемент	1 x Pt 1000; (съгл. DIN EN 60751, клас B)	
Среда	течности и газове	
Номинално налягане [bar]	160	
Забележка за рейтинга на налягане	за монтаж в самонарязващ фитинг	
Минимална дълбочина на монтаж [mm]	15	

Електрически показатели

Клас на защита	III
----------------	-----

Обхват на измерване / настройка

Дължина на сондата L	[mm]	42
Обхват на измерване	-40...150 °C	-40...302 °F

Прецизност / отклонения

Прецизност [K]	$\pm (0,30 K + 0,005 x t)$
----------------	-----------------------------

Време за реакция

Динамична характеристика T05 / T09 [s]	6 / 25; (съгласно DIN EN 60751)
--	---------------------------------

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...80
Забележка за температурата на околната среда	зона на щекера
Защита	IP 67

Механични данни

Тегло [g]	113,2
-----------	-------

TS2051



Температурен кабелен сензор с процесна връзка

TS-200KCKD10-...../US/

Размери	[mm]	Ø 10
Материал		неръждаема стомана; FKM
Материали (мокри части)		неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Диаметър на сонда	[mm]	10
Монтажна дължина EL	[mm]	42

Забележки

Забележки	Стойностите за точност са валидни за течаща вода.
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване

Кабел: 2 m, FKM

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие



Връзка

