


Температурен кабелен сензор с процесна връзка

TS-300KEKD05...../US/3D

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: TS325A

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Характеристики на продукта

Обхват на измерване	-20...80 °C	-4...176 °F
---------------------	-------------	-------------

Приложение

Система	ширмован кабел
Измервателен елемент	1 x Pt 100; (съгл. DIN EN 60751, клас B; работен ток макс. 10 mA)
Среда	течности и газове
Минимална дълбочина на монтаж [mm]	15

Електрически показатели

Клас на защита	III
----------------	-----

Обхват на измерване / настройка

Обхват на измерване	-20...80 °C	-4...176 °F
Забележка относно обхвата на измерване	Обхват на измерване за приложения без ATEX изисквания: -20...180 °C / -4...356 °F	

Прецизност / отклонения

Прецизност [K]	$\pm (0,30 K + 0,005 \times t)$
----------------	-----------------------------------

Време за реакция

Динамична характеристика T05 / T09 [s]	6 / 18; (съгласно DIN EN 60751)
--	---------------------------------

Условия на работа

Околна температура [°C]	-20...80
Защита	IP 67

Тестове / одобрения

ATEX маркировка	Ex II 3D IP 67 T 100 °C X
-----------------	---------------------------

Механични данни

Размери [mm]	Ø 5 / L = 35
Материал	неръждаема стомана (1.4571/316Ti)
Материали (мокри части)	неръждаема стомана (1.4571/316Ti)
Диаметър на сонда [mm]	5

TS335A



Температурен кабелен сензор с процесна връзка

TS-300KEKD05...../US/3D


Забележки

Забележки	Стойностите за точност са валидни за течаща вода.
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване

Кабел: 3 m, силикон, ширмован

Връзка



1 =	екран не е свързан към корпуса
	Цвета на проводниците :
WH =	бял
BK =	черен
RD =	червен