


Температурен кабелен сензор с винтово присъединение

TS-500KLKM...



Характеристики на продукта

Обхват на измерване	-30...150 °C	-22...302 °F
Процес на свързване	резбова връзка M12 x 1,5 външна резба	

Приложение

Измервателен елемент	1 x Pt 100; (съгл. DIN EN 60751, клас A)	
Инсталация	Контактен сензор за твърди тела	
Номинално налягане [bar]	500	

Електрически показатели

Клас на защита	III	
----------------	-----	--

Обхват на измерване / настройка

Обхват на измерване	-30...150 °C	-22...302 °F
---------------------	--------------	--------------

Прецизност / отклонения

Прецизност [K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$	
----------------	-----------------------------------	--

Време за реакция

Динамична характеристика T05 / T09 [s]	4 / 12; (съгласно DIN EN 60751)	
--	---------------------------------	--

Условия на работа

Защита	IP 67	
--------	-------	--

Тестове / одобрения

MTTF [Години]	12683,9	
---------------	---------	--

Механични данни

Тегло [g]	214,2	
Корпус	сензор с винтов монтаж	
Размери [mm]	M12 x 1,5 / L = 31	
Означение на резбата	M12 x 1,5	
Материал	неръждаема стомана (1.4301 / 304)	
Процес на свързване	резбова връзка M12 x 1,5 външна резба	

Забележки

Единица на опаковката	1 брой	
-----------------------	--------	--

TS5951




Температурен кабелен сензор с винтово присъединение

TS-500KLKM...

Електрическо свързване

Кабел: 5 m, силикон; с проводник в края

Връзка



RD = Цветове на проводниците :
WH = червен
бял