




Температурен кабелен сензор с винтово присъединение

TS-500KCKD10-...../US/

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: TS5089

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Характеристики на продукта

Обхват на измерване	-40...150 °C	-40...302 °F
---------------------	--------------	--------------

Приложение

Система	контакти със златно покритие	
Измервателен елемент	1 x Pt 1000; (съгл. DIN EN 60751, клас B)	
Среда	течности и газове	
Номинално налягане [bar]	160	
Забележка за рейтинга на налягане	за монтаж в самонарязващ фитинг	
Минимална дълбочина на монтаж [mm]	15	

Електрически показатели

Клас на защита	III	
----------------	-----	--

Обхват на измерване / настройка

Обхват на измерване	-40...150 °C	-40...302 °F
---------------------	--------------	--------------

Прецизност / отклонения

Прецизност [K]	$\pm (0,30 K + 0,005 \times t)$	
----------------	-----------------------------------	--

Време за реакция

Динамична характеристика T05 / T09 [s]	6 / 25; (съгласно DIN EN 60751)	
--	---------------------------------	--

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...80	
Забележка за температурата на околната среда	зона на щекера	
Защита	IP 67	

Механични данни

Тегло [g]	233,4	
Размери [mm]	Ø 10	
Материал	неръждаема стомана; FKM	



Температурен кабелен сензор с винтово присъединение

TS-500KCKD10-...../US/

Материали (мокри части)	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Диаметър на сонда [mm]	10

Забележки

Забележки	Стойностите за точност са валидни за течаща вода.
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване

Кабел: 5 m, FKM

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие



Връзка

