




Температурен кабелен сензор с процесна връзка

TS-250KCKD6-...../US/

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: TS9289

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Характеристики на продукта

Обхват на измерване	-40...150 °C	-40...302 °F
---------------------	--------------	--------------

Приложение

Измервателен елемент	1 x Pt 100; (съгл. DIN EN 60751, клас A)
Среда	течности и газове
Минимална дълбочина на монтаж [mm]	15

Електрически показатели

Клас на защита	III
----------------	-----

Обхват на измерване / настройка

Обхват на измерване	-40...150 °C	-40...302 °F
---------------------	--------------	--------------

Прецизност / отклонения

Прецизност [K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$
----------------	-----------------------------------

Време за реакция

Динамична характеристика T05 / T09 [s]	3 / 10; (съгласно DIN EN 60751)
--	---------------------------------

Условия на работа

Защита	IP 67
--------	-------

Механични данни

Тегло [g]	125
Размери [mm]	Ø 6
Материал	неръждаема стомана (1.4571/316Ti); FKM
Материали (мокри части)	неръждаема стомана (1.4571/316Ti)
Диаметър на сонда [mm]	6

Забележки

Забележки	Стойностите за точност са валидни за течаща вода.
Единица на опаковката	1 брой

TS9281



Температурен кабелен сензор с процесна връзка

TS-250KCKD6.-...../US/

Електрическо свързване

Кабел: 2,5 m, FKM

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



Връзка

