


Адаптер за LB тръбопровод

CONDUIT ADPTR, DUAL M12, 3/4"



Приложение

Система

контакти със златно покритие

Електрически показатели

Работно напрежение

[V]

< 300 AC/DC

Макс. токово натоварване
за модул / слот

[A]

4

Макс. токово натоварване
общо

[A]

4

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-40...70

Механични данни

Тегло

[g]

272,155

Материал

корпус: PBT-GF20; уплътнение: NBR

Брой разпределителни
кутии за портове

2

Забележки

Единица на опаковката


1 брой

Адаптер за LB тръбопровод

CONDUIT ADPTR, DUAL M12, 3/4"

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 2 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие



Връзка

