


RFID етикет

HF Databolt, 2K Bytes FRAM, 5 pieces



Електрически показатели

Работна честота	[MHz]	13,56
Обем на паметта	[bit]	16384
Тип памет		FRAM
Чип тип		MB89R118C
Брой блокове		256
Размер на блока	[Byte]	8
RFID стандарт		ISO 15693

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-40...85
Температура на съхранение	[°C]	-40...125

Механични данни

Тегло	[g]	8,6
Тип на монтажа		Монтаж върху метални и неметални материали; (закрепване с винт ; залепване за повърхността)
Размери	[mm]	Ø 22 / L = 20,5
Материал		стомана; PA 6

Забележки

Единица на опаковката		5 брой
-----------------------	--	--------

ZH4033



RFID етикет

HF Databolt, 2K Bytes FRAM, 5 pieces

Други данни

Разстояние на четене, когато е монтирано върху неметал (mm)

ANT410 / DTI410	10
ANT411 / DTI411	12
ANT420 / DTI420	10
ANT421 / DTI421	17
ANT430 / DTI430	15
ANT431 / DTI431	18
ANT515 / DTI515 / DTI515	10
ANT513 / DTI513 / DTI513	22