


Свързващ кабел с щекер

ASTGH120MSS0005K12



Приложение

Система	контакти със златно покритие; ширмован кабел
---------	--

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 30 AC/DC
Клас на защита	II
Макс. токово натоварване общо [A]	1,5

Условия на работа

Околна температура [°C]	-30...80
Температура на околната среда (придвижване) [°C]	-5...80
Защита	IP 67

Механични данни

Тегло [g]	551
Размери [mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Материал	TPU
Формиран корпусен материал	TPU
Материал на гайката	цинк, с никелово покритие

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

ZH4118



Свързващ кабел с щекер


ASTGH120MSS0005K12

Електрическо свързване

Кабел: 5 m, PUR, черен, Ø 6,5 mm, ширмован; 12 x 0,14 mm² (18 x Ø 0,1 mm)

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; Формовано тяло: TPU; Заклучване: цинк, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие;
Усилие на затягане: 0,4 Nm



Връзка