




Touch Panel PC

Panel PC FT-11.6/Celeron/4GB/128GB



Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	19 DC; (Захранване 230AC / 19DC)
Консумация на енергия	[W]	65
Изходи		
Брой видео изходи		1; (Proprietary miniDP)
Софтуер / програмиране		
Операционна система		Windows 10 IoT Enterprise, Linux
Интерфейси		
Брой Ethernet интерфейси		1; (щекер RJ45)
Брой интерфейси R232		2
Брой USB интерфейси		6; (USB Type -A 2 x USB 3.0 2 x USB 2.0; USB Type - C 2 x USB 3.0)
Тип конектор		RJ11; RJ45

**Touch Panel PC**

Panel PC FT-11.6/Celeron/4GB/128GB

Условия на работа		
Температура на съхранение	[°C]	-20...60
Макс. относителна влажност на въздуха	[%]	85; (без кондензация)
Защита		IP 54
Механични данни		
Тегло	[g]	2605,7
Тип на монтажа		Стандарт VESA; (75 x 75 mm)
Размери	[mm]	277 x 180,5 x 40,8
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	цветен дисплей	Течнокристален дисплей (LCD), 1920 x 1080 11,6"
Хардуер		
Процесор	Intel Elkhart Lake Celeron J6412 2,6 GHz	
RAM	4GB DDR4	
Постоянно съхранение	128GB SSD	
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	