


IO-Link VVB стартер кит

VVB STARTER KIT IO-LINK

Артикула може да бъде поръчан само веднъж от клиент

статията се доставя със софтуер за настройка на параметрите moneo configure безплатно



- 1 щифт с резба 1/4\"-28 UNF / M8
2 щифт с резба 1/4\"-28 UNF

Механични данни

Тегло	[g]	1103
-------	-----	------

Акcesoари

Доставени артикули	IO-Link вибрационни сензори тип VVB, VVB001
	IO-Link мастър DataLine (MQTT, JSON), AL1350
	IO-Link Bluetooth адаптер, EIO330
	щекер за захранване, 24V / DC, E80121
	Свързващ кабел M12 - Ethernet RJ45, EVC924
	Свързващ кабел M12 - M12; 0,6 m, EVC041
	Софтуер за настройка на параметри, moneo configure free

Забележки

Забележки	За допълнителна информация, моля вижте спецификациите и указанията за монтаж към изброените по-горе компоненти.
Указания	Артикула може да бъде поръчан само веднъж от клиент
Единица на опаковката	1 брой