


Сензор за позиция на винтови клапани

SET IX5010+E11900



Характеристики на продукта

Размери [mm] 65 x 43 x 110

Условия на работа

Околна температура [°C] -25...85

Забележка за температурата на околната среда неподвижно положен кабел

Защита IP 65; IP 67; (само заедно с инсталацията на главата на клапана, което осигурява достатъчна защита срещу механична повреда на сензора)

Сензор за позиция на винтови клапани

SET IX5010+E11900

Тестове / одобрения

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV CD
	EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV Свързваща скоба
	EN 61000-4-6 HF проведено	3 V

Механични данни


Тегло	[g]	491
Размери	[mm]	65 x 43 x 110

Забележки


Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



Връзка



4: OUT 3 open
5: OUT 1 seat
2: OUT 2 close