


IO-Link главен стартов комплект - PROFINET

STARTER KIT IO-LINK

артикулът се доставя без софтуер за настройка на параметри
Артикула може да бъде поръчан само веднъж от клиент



Механични данни

Тегло	[g]	627,5
-------	-----	-------

Акcesoари

Доставени артикули	IO-Link масър StandardLine, PROFINET, AL1100 Захранване, 230 V / 24 V (M12), E30080 Ethernet кабел M12 - RJ45; 0,5 m, E12490 Свързващ кабел M12 - M12; 0,6 m, EVC041 Оптичен сензор за разстояние, O5D150 Софтуер за настройка на параметри, LR DEVICE (USB), QA0011
--------------------	---

Забележки

Забележки	За допълнителна информация, моля вижте спецификациите и указанията за монтаж към изброените по-горе компоненти.
Указания	артикулът се доставя без софтуер за настройка на параметри; Артикула може да бъде поръчан само веднъж от клиент
Единица на опаковката	1 брой