


IO-Link главен стартов комплект - Cube OGH580 - сензор за дифузно отражение

OGH STARTER KIT IO-LINK

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Артикула може да бъде поръчан само веднъж от клиент
Уводната цена е валидна само до края на годината.



Механични данни

Тегло [g] 911

Акcesoари

Доставени артикули

IO-Link мастър StandardLine, PROFINET, AL1100

Захранване, 230 V / 24 V (M12)

Ethernet кабел M12 - RJ45; 0,5 m, EVF549

Свързващ кабел M12 - M12; 0,6 m, EVC041

Дифузен сензор, OGH580

Софтуер за настройка на параметри, LR DEVICE (USB), QA0011

Забележки

Забележки

За допълнителна информация, моля вижте спецификациите и указанията за монтаж към изброените по-горе компоненти.

Указания

Артикула може да бъде поръчан само веднъж от клиент;
Уводната цена е валидна само до края на годината.

Единица на опаковката

1 брой