




Kit de automação AS-Interface para acionamentos
pneumáticos oscilantes

Added Value package AS-i T5



- 1 conexão T5
- 2 came de comutação peça de distância parafusos
- 3 válvula solenóide
- 4 Cabo de conexão pré-confeccionado para a válvula magnética
- 5 terminal para cabos planos

Características do produto		
Saída		PNP
Alcance de detecção	[mm]	4
Dados elétricos		
Consumo de corrente máx. da interface AS	[mA]	160
Tensão de operação AUX DC	[V]	26,5...31,6; ("supply class 2" conforme cULus)
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de entradas digitais: 2; Quantidade de saídas digitais: 1
Entradas		
Quantidade de entradas digitais		2
Saídas		
Quantidade de saídas digitais		1
Saída		PNP
Faixa de registro		
Alcance de detecção	[mm]	4



Kit de automação AS-Interface para acionamentos pneumáticos oscilantes

Added Value package AS-i T5

Valor característico AS-i	
Versão AS-i	2.1
Perfil AS-i	S-7.A.E
Configuração da AS-i E/S [hex]	7
Código ID da AS-i [hex]	A.E

Dados mecânicos	
Peso [g]	867
Montagem	não embutido
Distância do par de orifícios [mm]	80
Atuador de válvula da altura da onda [mm]	20

Acessórios	
Material incluído	Sensor duplo para retroalimentação do atuador: 1, AC2316
	came de comutação: 1, E12517
	peça de distância: 1, E12526
	válvula solenóide: 1, Bürkert 428623
	silenciador: 2, 780780N
	Jumper: 1, E10844
	Terminal para cabo plano: 1, E75471

Observações	
Unidades por embalagem	1 peça

conexão elétrica

conexão elétrica - conector




Conexão

Conexão

1	AS-i +
3	AS-i -

conexão elétrica - soquete





**Kit de automação AS-Interface para acionamentos
pneumáticos oscilantes**

Added Value package AS-i T5

Saídas	
3	tensão externa -
4	saída de comutação 1 +