




Gateway AS-Interface

Master S7-300 CP343-2 6GK7 343

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Área de aplicação

Aplicação	ligação a sistemas de controle médio
-----------	--------------------------------------

Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	5 DC; (através do BUS do painel posterior)
Consumo de corrente	[mA]	200; (através do BUS do painel posterior)
Consumo de corrente máx. da interface AS	[mA]	40
Número de mestres AS-i		1

Interfaces

Interface de comunicação	S7-300
--------------------------	--------

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	0...60
Proteção		IP 20

Valor característico AS-i

Versão AS-i	2.1
Perfil mestre AS-i	M1

AC1057



Gateway AS-Interface

Master S7-300 CP343-2 6GK7 343

Dados mecânicos	
Materiais	PBT
Acessórios	
Acessório opcional	Conector frontal:, E70126
	Manual:, Alemão, AC1056
	Manual:, Inglês, AC1059
Observações	
Observações	O acesso à periferia da AS-i ocorre do mesmo modo que o acesso à periferia padrão.
	Os programas existentes podem continuar a ser utilizados.
Unidades por embalagem	1 peça