




Módulo de diagnóstico AS-Interface

AS-i Tuner IP67



- 1 botão tune
- 2 seletor rotativo
- 3 soquete do distribuidor AS-i M12




Área de aplicação		
Aplicação	ferramenta de diagnóstico para AS-i	
Dados elétricos		
Tensão nominal DC	[V]	26,5...31,6
Consumo de corrente máx. da interface AS	[mA]	60
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Monitoramento de subtensão		sim
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	0...55
Proteção		IP 67
Certificações / testes		
MTTF	[anos]	140



Módulo de diagnóstico AS-Interface

AS-i Tuner IP67

Dados mecânicos		
Peso	[g]	199,2
Materiais		PBT
Displays / elementos de operação		
Display	em operação	LED, verde
	advertência	LED, amarelo
	erro	LED, vermelho
Acessórios		
Acessório opcional		Parte inferior do módulo:, AC5000
Observações		
Observações		não há necessidade de endereçamento
		Corrente nominal máxima do soquete de distribuição AS-i 1 A
Unidades por embalagem		1 peça
conexão elétrica		
pinos de contato para a subparte do módulo, FK:		
Conexão: M12; codificação: A		
		
1	soquete do distribuidor AS-i M12	
	AS-i +	
3	AS-i -	