




PROFIBUS DP-Gateway AS-Interface

AS-i DP Gateway 1 Master

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: AC1375
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Área de aplicação	
Aplicação	Gateway PROFIBUS DP
Dados elétricos	
Tensão de operação	[V] 26,5...31,6 DC; (AS-i)
Resistência do isolamento	[V] 500
Consumo de corrente máx. da interface AS	[mA] 200
Consumo energético máx.	[VA] 4
Número de mestres AS-i	1
Separação galvânica	sim
Saídas	
Função elétrica	AS-i
Interfaces	
Interface de comunicação	PROFIBUS



PROFIBUS DP-Gateway AS-Interface

AS-i DP Gateway 1 Master

PROFIBUS		
Padrão de transmissão	EN 50170	
Taxa de transmissão	12 MBaud	
Protocolo	Profibus DP	
Tipo utilizado	transmissão de dados	
Nota sobre as interfaces	função de diagnóstico	
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	0...60
Temperatura de armazenamento	[°C]	-20...70
Umidade relativa do ar máx.	[%]	95
Proteção	IP 20	
Valor característico AS-i		
Versão AS-i	2.1	
Perfil mestre AS-i	M3	
Certificado AS-i	63501	
Dados mecânicos		
Invólucro	Invólucro para montagem de acordo com as normas DIN	
Materiais	alumínio; chapa de aço galvanizado	
Displays / elementos de operação		
Display	Função	2 x LED, vermelho
		1 x LED, verde
		1 x LED, amarelo
		display LCD plenamente gráfico
Observações		
Unidades por embalagem	1 peça	
conexão elétrica		
Conexão		



AS-i AS-i n.c. FE
1+ 1-