

AC2418




Módulo CompactLine AS-Interface

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: AC2465

Quando seleccionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Área de aplicação

Aplicação

Montagem em campo

Dados elétricos

Tensão de operação [V] 26,5...31,6 DC

Consumo de corrente [mA] < 75

Capacidade de carga total [A] 4

Watchdog integrado sim

Entradas/saídas

Quantidade de entradas e saídas

Quantidade de saídas digitais: 4

Saídas

Função elétrica AS-i

Quantidade de saídas digitais 4

Circuito PNP

Área de tensão DC [V] 10...30; (para PELV; através do cabo redondo)

Carga de corrente máx. por saída [mA] 2000

Proteção contra curto-circuitos sim

Separado eletricamente sim

AC2418



Módulo CompactLine AS-Interface

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Proteção		IP 67

Certificações / testes

EMC	EN 50295
-----	----------

Valor característico AS-i

Perfil AS-i	S-8.0				
Configuração da AS-i E/S	[hex]	8			
Código ID da AS-i	[hex]	0			
Certificado AS-i	08901				
Bits de dados	bit de dados	D0	D1	D2	D3
	soquete	O-1	O-2	O-3	O-4
	Pino	4	4	4	4

Dados mecânicos

Materiais	PUR
-----------	-----

Displays / elementos de operação

Display	em operação	LED, verde
	Função	LED, amarelo


Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica

cabo: 2 m

Conexão: M12; codificação: A




AC2418



Módulo CompactLine AS-Interface

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A

Conexão



3	tensão externa -
4	saída de comutação +
5	condutor de proteção (PE)