




Módulo CompactLine AS-Interface

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: AC2465
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.




Área de aplicação		
Aplicação	Montagem em campo	
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 75
Capacidade de carga total	[A]	4
Watchdog integrado		sim
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas digitais: 4	
Saídas		
Função elétrica		AS-i
Quantidade de saídas digitais		4
Circuito		PNP
Área de tensão DC	[V]	10...30; (para PELV; através do cabo redondo)
Carga de corrente máx. por saída	[mA]	2000
Proteção contra curto-circuitos		sim
Separado eletricamente		sim



Módulo CompactLine AS-Interface

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A


Condições ambientais						
Temperatura ambiente		[°C]	-25...80			
Proteção			IP 67			
Certificações / testes						
EMC		EN 50295				
Valor característico AS-i						
Perfil AS-i		S-8.0				
Configuração da AS-i E/S		[hex]	8			
Código ID da AS-i		[hex]	0			
Certificado AS-i		08901				
Bits de dados		bit de dados	D0	D1	D2	D3
		soquete	O-1	O-2	O-3	O-4
		Pino	4	4	4	4
Dados mecânicos						
Materiais		PUR				
Displays / elementos de operação						
Display		em operação		LED, verde		
		Função		LED, amarelo		
Observações						
Unidades por embalagem		1 peça				
conexão elétrica						
cabos: 2 m, PVC; 5 x 1,5 mm²						
Conexão: M12; codificação: A						
						



Módulo CompactLine AS-Interface

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A

Conexão



3	tensão externa -
4	saída de comutação +
5	condutor de proteção (PE)