




Módulo CompactLine AS-Interface

CompactM12 4 SB V4A



Área de aplicação		
Aplicação		Montagem em campo
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corrente máx. da interface AS	[mA]	2000
Capacidade de carga total	[A]	4
Alimentação de tensão adicional	[V]	20...30 DC; (AUX)
Consumo de corrente máximo por meio de abastecimento adicional	[mA]	2000; (AUX)
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Temperatura de armazenamento	[°C]	-25...80
Umidade relativa do ar máx.	[%]	90; (sem condensação)



Módulo CompactLine AS-Interface

CompactM12 4 SB V4A

Altura máx. acima do nível do mar [m]	2000
Proteção	IP 67; (ao utilizar o cabo plano E7400x / E7401x)

Certificações / testes

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
	EN 50581	
Certificado UL	Fontes de alimentação	Class 2

Dados mecânicos

Peso [g]	272
Tipo de montagem	cabo plano AS-i de conexão direta
Dimensões [mm]	118,2 x 60 x 27
Materiais	PA 6.6; soquete: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); conector de rosca na parte inferior : 1.4404 (aço inoxidável / 316L); anel O: EPDM; Contatos vampiro: CuSn6 revestido de níquel e de estanho; parafusos 1.4578 (aço inoxidável / 316Cu)

Conexão elétrica

Conexão do módulo	Cabo chato
-------------------	------------

Acessórios


Acessório opcional	Bucha de aço inoxidável, para montagem em caso de forte carga mecânica, E70402
--------------------	--

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica

Conexão: M12; codificação: A



1	AS-i +
2	tensão externa -
3	AS-i -
4	tensão externa +
5	condutor de proteção (FE)