




Módulo de quadro de disjuntores AS-Interface

CabinetModule 4DI C

Artigo não mais disponível - registro de arquivo




| Dados elétricos                                         |      |                                    |
|---------------------------------------------------------|------|------------------------------------|
| Tensão de operação                                      | [V]  | 26,5...31,6 DC                     |
| Consumo de corrente                                     | [mA] | < 280                              |
| Entradas/saídas                                         |      |                                    |
| Quantidade de entradas e saídas                         |      | Quantidade de entradas digitais: 4 |
| Entradas                                                |      |                                    |
| Quantidade de entradas digitais                         |      | 4                                  |
| Circuito de entrada das entradas digitais               |      | PNP                                |
| Alimentação de sensor das entradas                      |      | AS-i                               |
| Fontes de alimentação                                   | [V]  | 20...30                            |
| Capacidade de carga máx. das entradas totais            | [mA] | 200                                |
| Corrente de entrada High                                | [mA] | > 3                                |
| Corrente de entrada Low                                 | [mA] | < 1,5                              |
| Nível de comutação High                                 | [V]  | > 10                               |
| Entradas digitais com resistência contra curto-circuito |      | sim                                |
| Saídas                                                  |      |                                    |
| Função elétrica                                         |      | AS-i                               |
| Circuito                                                |      | PNP                                |



Módulo de quadro de disjuntores AS-Interface

CabinetModule 4DI C

| Condições ambientais             |                                                                           |              |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Temperatura ambiente             | [°C]                                                                      | -25...70     |
| Proteção                         |                                                                           | IP 20        |
| Certificações / testes           |                                                                           |              |
| EMC                              | EN 50295                                                                  |              |
| Valor característico AS-i        |                                                                           |              |
| Perfil AS-i                      |                                                                           | S-0.0        |
| Configuração da AS-i E/S         | [hex]                                                                     | 0            |
| Código ID da AS-i                | [hex]                                                                     | 0            |
| Dados mecânicos                  |                                                                           |              |
| Tipo de montagem                 | montagem segundo as normas DIN e o painel; módulo interconectável         |              |
| Materiais                        | PA; PVC                                                                   |              |
| Displays / elementos de operação |                                                                           |              |
| Display                          | Status de chaveamento                                                     | LED, amarelo |
|                                  | em operação                                                               | LED, verde   |
| Observações                      |                                                                           |              |
| Observações                      | Nenhuma das conexões seguintes pode ser conectada a um potencial externo: |              |
|                                  | I-, I+, I1, I2, I3, I4                                                    |              |
|                                  | As conexões estão ligadas galvanicamente ao cabo AS-i.                    |              |
| Unidades por embalagem           | 1 peça                                                                    |              |
| conexão elétrica                 |                                                                           |              |
| COMBICON:                        |                                                                           |              |
| Conexão                          |                                                                           |              |



|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| A+      | AS-i +                            |
| A-      | AS-i -                            |
| I+      | alimentação do sensor +24V        |
| I-      | alimentação do sensor 0V          |
| I1...I4 | entrada de comutação Sensor 1...4 |