




Módulo AS-Interface

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4V

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: AC5200
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



1 área para marcação



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	26,5...31,6 DC
Capacidade de carga total	[A]	2
Alimentação de tensão adicional	[V]	24 DC
Entradas		
Fontes de alimentação	[V]	20...30
Saídas		
Função elétrica		AS-i
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Proteção		IP 67
Certificações / testes		
EMC	EN 50295	
Dados mecânicos		
Tipo de montagem		interface AS-i para partes inferiores FC
Materiais		PBT
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça



Módulo AS-Interface

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4V

conexão elétrica

pinos de contato para a subparte do módulo, FK / PG:

Conexão: M12; codificação: A



1	AS-i +
3	AS-i -