




Módulo com botão luminoso AS-Interface

Moduloberteil aktiv,

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: AC2018
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



- 1 área para marcação
- 2 botão / LED verde
- 3 botão / LED vermelho



Dados elétricos						
Tensão de operação		[V]	26,5...31,6 DC			
Consumo de corrente		[mA]	< 55			
Saídas						
Função elétrica			AS-i			
Condições ambientais						
Temperatura ambiente		[°C]	-25...60			
Proteção			IP 67			
Certificações / testes						
EMC			EN 50295			
Valor característico AS-i						
Perfil AS-i			S-3.F			
Configuração da AS-i E/S		[hex]	3			
Código ID da AS-i		[hex]	F			
Bits de dados		bit de dados	D0	D1	D2	D3
		botão	2	1	-	-
		LED	-	-	2	1

**Módulo com botão luminoso AS-Interface**

Moduloberteil aktiv,

Dados mecânicos	
Tipo de montagem	interface AS-i para FC e partes inferiores do SC
Materiais	PBT
Observações	
Observações	O botão (EAO da série 84) oferece proteção contra contato não intencional. O invólucro e os botões podem ser etiquetados.
Unidades por embalagem	1 peça
conexão elétrica	
pinos de contato para a subparte do módulo, FK / PG:	