


Módulo com botão luminoso AS-Interface

Moduloberteil aktiv,

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



- 1 área para marcação
- 2 botão / LED azul
- 3 botão / LED azul



Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 55

Saídas

Função elétrica	AS-i
-----------------	------

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Proteção		IP 67

Certificações / testes

EMC	EN 50295
-----	----------

Valor característico AS-i

Perfil AS-i	S-3.F				
Configuração da AS-i E/S	[hex]	3			
Código ID da AS-i	[hex]	F			
Bits de dados	bit de dados	D0	D1	D2	D3
	botão	2	1	-	-
	LED	-	-	2	1

Dados mecânicos

Tipo de montagem	interface AS-i para FC e partes inferiores do SC
Materiais	PBT

**Módulo com botão luminoso AS-Interface**

Moduloberteil aktiv,

Observações

Observações	O botão (EAO da série 84) oferece proteção contra contato não intencional. O invólucro e os botões podem ser etiquetados.
Unidades por embalagem	1 peça

conexão elétrica

pinos de contato para a subparte do módulo, FK / PG: