AC2086

Módulo com botão luminoso AS-Interface

c2S-Module 2BI 2LO

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: AC2396

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



1 área para marcação
2 LED
3 botão 2 / LED 2
4 botão 1 / LED 1

Área de aplicação		
Modelo		Tampas coloridas intercambiáveis
Aplicação		Montagem em campo
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corrente máx. da interface AS	[mA]	55
Entradas		
Alimentação de sensor das entradas		AS-i
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Temperatura de armazenamento	[°C]	-40...85
Proteção		IP 67
Certificações / testes		
EMC		EN 50295

AC2086

Módulo com botão luminoso AS-Interface

c2S-Module 2BI 2LO

Valor característico AS-i						
Versão AS-i		2.1				
Modo de endereçamento ampliado		sim				
Perfil mestre AS-i		M2; M3; M4				
Perfil AS-i		S-B.A.E				
Configuração da AS-i E/S	[hex]	B				
Código ID da AS-i	[hex]	A.E				
Certificado AS-i		49201				
Bits de dados		bit de dados	D0	D1	D2	D3
		LED	1	2	-	-
		botão	-	-	1	2
Dados mecânicos						
Peso	[g]	104				
Tipo de montagem		interface AS-i para FC e partes inferiores do SC				
Materiais		PBT				
Displays / elementos de operação						
Display		em operação	LED, verde			
		erro	LED, vermelho			
		botões	2 x LED, branco			
Acessórios						
Material incluído		suporte de cobertura de pressão: 2				
		tampa colorida: 2, vermelho				
		2, verde				
		2, amarelo				
		2, azul				
		2, branco				
Observações						
Observações		O botão (EAO da série 84) oferece proteção contra contato não intencional.				
		O invólucro e os botões podem ser etiquetados.				
Unidades por embalagem		1 peça				
conexão elétrica						
pinos de contato para a subparte do módulo, FK / PG:						