



**Sensor AS-Interface duplo para acionamentos
pneumáticos oscilantes**

ASI-MODUL T4 AKTIV 2X2E M12

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

No scale drawing available



Características do produto

Alcance de detecção [mm] 4

Dados elétricos

Tensão de operação [V] 26,5...31,6 DC

Consumo de corrente [mA] < 140

Faixa de registro

Alcance de detecção [mm] 4

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -20...70

Proteção IP 67

Certificações / testes

EMC EN 50081-1
EN 61000-6-2

Valor característico AS-i

Configuração da AS-i E/S [hex] 7

Código ID da AS-i [hex] F

Certificado AS-i 15101

Bits de dados	descrição	Sensor 1	Sensor 2	Dateneingang I1 (Pin 4)	Dateneingang I2 (Pin 2)

Dados mecânicos

Materiais PBT; PC

Displays / elementos de operação

Display	em operação	1 x LED, verde
	Função	1 x LED, vermelho

AC2304



Sensor AS-Interface duplo para acionamentos pneumáticos oscilantes

ASI-MODUL T4 AKTIV 2X2E M12

Observações

Unidades por embalagem

1 peça

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo: aço inoxidável




Eingänge

1	Sensorversorgung L+
2	Dateneingang 2 bit de dados D3
3	Sensorversorgung L-
4	Dateneingang 1 bit de dados D4

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo: aço inoxidável



Conexão

Elektrischer Anschluss

1	AS-i+
3	AS-i -