




## Sensor AS-Interface duplo para acionamentos pneumáticos oscilantes

DUAL SENSOR T4 2SI M12

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: AC2315

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



1 Sensor 1  
2 Sensor 2



### Características do produto

Alcance de detecção	[mm]	4
Dimensões	[mm]	55 x 60 x 35

### Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	26,5...31,6 DC
--------------------	-----	----------------

### Faixa de registro

Alcance de detecção	[mm]	4
---------------------	------	---

### Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-20...70
Proteção		IP 67

### Valor característico AS-i

Configuração da AS-i E/S	[hex]	7
--------------------------	-------	---

# AC2305



## Sensor AS-Interface duplo para acionamentos pneumáticos oscilantes

DUAL SENSOR T4 2SI M12

Código ID da AS-i	[hex]	F
Certificado AS-i		15102

### Dados mecânicos

Montagem		não embutido
Dimensões	[mm]	55 x 60 x 35
Materiais		PBT

### Displays / elementos de operação


Display	Status de chaveamento	2 x LED, amarelo
---------	-----------------------	------------------

### Observações

Unidades por embalagem		1 peça
------------------------	--	--------

### conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Bloqueio: 1.4305 (aço inoxidável / 303)



### Conexão

