AC2316

Sensor AS-Interface duplo para acionamentos pneumáticos oscilantes

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12



1 Sensor 1
2 Sensor 2

Características do produto		
Função elétrica		AS-i
Alcance de detecção	[mm]	4
Dimensões	[mm]	55 x 60 x 35
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Consumo de corrente	[mA]	< 160
Saídas		
Função elétrica		AS-i
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC	[mA]	100
Faixa de registro		
Alcance de detecção	[mm]	4

AC2316

Sensor AS-Interface duplo para acionamentos pneumáticos oscilantes

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

Condições ambientais			
Temperatura ambiente	[°C]	-20...70	
Proteção		IP 67	
Certificações / testes			
EMC		EN 50295	
		EN 61000-6-2	
MTTF	[anos]	310	
Valor característico AS-i			
Versão AS-i		2.1	
Modo de endereçamento ampliado		sim	
Configuração da AS-i E/S	[hex]	7	
Código ID da AS-i	[hex]	A.E	
Certificado AS-i		75002	
Dados mecânicos			
Peso	[g]	179	
Montagem		não embutido	
Dimensões	[mm]	55 x 60 x 35	
Materiais		PBT	
Displays / elementos de operação			
Display		Status de chaveamento	2 x LED, amarelo
Acessórios			
Material incluído		arandela de proteção para IND	
		parafusos de sextavado interno: 2 x M5 x 35	
		arruelas: 2	
Observações			
Unidades por embalagem		1 peça	
conexão elétrica			
conexão elétrica - conector			

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Bloqueio: 1.4305 (aço inoxidável / 303)

AC2316

Sensor AS-Interface duplo para acionamentos pneumáticos oscilantes

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

Conexão



conexão elétrica

1	AS-i +
3	AS-i -

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Bloqueio: 1.4305 (aço inoxidável / 303)



Saídas

3	tensão externa -
4	saída de comutação 1 +