

AC2350




Módulo com botão luminoso AS-Interface

Push-button modul 8I/8O

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: AC2351

Quando seleccionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 150
Proteção contra inversão de polaridade		sim

Saídas

Função elétrica	AS-i
-----------------	------

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	0...60
Proteção		IP 00



Módulo com botão luminoso AS-Interface

Push-button modul 8I/8O

Certificações / testes		
EMC	EN 50295	
Valor característico AS-i		
Perfil AS-i		S-7.F
Configuração da AS-i E/S	[hex]	7
Código ID da AS-i	[hex]	F
Certificado AS-i		14401
Dados mecânicos		
Materiais		placa frontal: alumínio
Acessórios		
Acessório opcional		extrator de tampa de pressão:, E70206
Observações		
Observações		O botão (EAO da série 84) oferece proteção contra contato não intencional. O invólucro e os botões podem ser etiquetados.
Unidades por embalagem		1 peça
conexão elétrica		
COMBICON:		