


AC2381



Módulo com botão luminoso AS-Interface

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR IP69K



Área de aplicação		
Aplicação	Montagem em campo; áreas úmidas e higiênicas na indústria de alimentos	
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corrente máx. da interface AS	[mA]	80
Entradas		
Alimentação de sensor das entradas	AS-i	
Saídas		
Função elétrica	AS-i	
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Temperatura de armazenamento	[°C]	-40...80
Proteção	IP 67; IP 68; IP 69K	
Certificações / testes		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	



Módulo com botão luminoso AS-Interface

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR IP69K

Valor característico AS-i					
Versão AS-i	2.11; 3.0				
Modo de endereçamento ampliado	sim				
Perfil mestre AS-i	M2; M3; M4				
Perfil AS-i	S-B.A.E				
Configuração da AS-i E/S [hex]	B				
Código ID da AS-i [hex]	A.E				
Certificado AS-i	135301				
Bits de dados	bit de dados	D0	D1	D2	D3
	LED 1 vermelho	DO-0	-	-	-
	LED 2 verde	-	DO-1	-	-
	botões 1	-	-	DI-2 (NC)	-
	botões 2	-	-	-	DI-3 (NO)

Dados mecânicos	
Peso [g]	276,55
Tipo de montagem	Montagem roscada
Dimensões [mm]	118 x 50 x 47
Materiais	aço inoxidável

Displays / elementos de operação		
Display	em operação	LED, verde
	erro	LED, vermelho
Elementos operacionais	2	teclas de função retroiluminadas livremente programáveis

Conexão elétrica	
Conexão do módulo	M12

Observações	
Observações	Os módulos para botões (RAFI da série RAFIX22) oferecem proteção contra contato acidental.
Unidades por embalagem	1 peça

conexão elétrica



1	AS-i +
3	AS-i -