




Módulo com botão luminoso AS-Interface

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR



- 1 LED
- 2 botões 2 / LED 2
- 3 botões 1 / LED 1
- 4 área para marcação



Campo de aplicação		
Aplicação	Montagem em campo	
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corrente máx. da interface AS	[mA]	55
Entradas		
Alimentação de sensor das entradas	AS-i	
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Temperatura de armazenamento	[°C]	-40...85
Proteção	IP 67	
Certificações / testes		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
Valor característico AS-i		
Versão AS-i	2.11; 3.0	
Modo de endereçamento ampliado	sim	
AS-i master profile	M2; M3; M4	



Módulo com botão luminoso AS-Interface

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR

Perfil AS-i	S-7.A.E				
Configuração da AS-i E/S [hex]	7				
Código ID da AS-i [hex]	A.E				
Certificado AS-i	133801				
Bits de dados	bit de dados	D0	D1	D2	D3
	LED 1	DO-0	-	-	-
	LED 2	-	DO-1	-	-
	botões 1	DI-0	-	-	-
	botões 2	-	DI-1	-	-

Dados mecânicos

Peso [g]	133
Tipo de montagem	montagem segundo as normas DIN
Dimensões [mm]	89,6 x 46 x 45
Materiais	PA

Displays / elemento de operação

Display	em operação	LED, verde
	erro	LED, vermelho
Elementos operacionais	2	teclas de função retroiluminadas livremente programáveis

Conexão elétrica

Conexão do módulo	M12
-------------------	-----

Notas

Quantidade	1 peça
------------	--------

conexão elétrica



1	AS-i +
3	AS-i -