




Repetidor AS-i para fibra óptica

SmartL25 AS-i FO-Repeater



- 1 conector com conexão à mola
- 2 área para marcação
- 3 montagem no trilho DIN




Campo de aplicação		
Aplicação	Aumento da rede AS-i para até 3200 m através do cabo de fibra ótica	
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corrente máx. da interface AS	[mA]	60
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Temperatura de armazenamento	[°C]	-25...75
Umidade relativa do ar máx.	[%]	90; (sem condensação)
Altura máx. acima do nível do mar	[m]	2000
Proteção		IP 20
Grau de sujidade		2
Certificações / testes		
EMC	EN 62026-2	
Certificado UL	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	IP20
	Fontes de alimentação	Low Voltage / Limited Energy
	Número do arquivo UL	E205959



Repetidor AS-i para fibra óptica

SmartL25 AS-i FO-Repeater

Dados mecânicos		
Peso	[g]	162,5
Tipo de montagem		montagem segundo as normas DIN
Materiais		PA 6.6
Displays / elementos de operação		
Display	em operação	1 x LED, verde
Acessórios		
Material incluído		conector Combicon
Notas		
Notas		Uma alimentação de tensão AS-i adicional é necessária para a operação.
Quantidade		1 peça
conexão elétrica		
Conexão		



A+	AS-i +
A-	AS-i -
T1	Ponte para conexão de barramento
T2	Ponte para conexão de barramento