




Peça inferior para módulo AS-Interface

ASI-MODUL-UNTERTEIL FK



1 pinos de contato



Dados elétricos

Tensão de operação [V] 26,5...31,6 DC

Saídas

Função elétrica AS-i

Poder de corte < 2 A

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...85

Proteção IP 67; (dependendo da parte superior utilizada: IP 20 / IP 65 / IP 67)

Dados mecânicos

Peso [g] 58,7

Tipo de montagem montagem segundo as normas DIN e o painel

Dimensões [mm] 45 x 80 x 20

Materiais PBT

Observações

Unidades por embalagem 1 peça

conexão elétrica

pinos de contato na parte superior do módulo :

técnica rápida de montagem para cabo chato AS-i: