

# AC5001




## Peça inferior para módulo AS-Interface

ASI-MODUL-UNTERTEIL PG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: AC5101

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



1 trava de bloqueio

### Dados elétricos

Tensão de operação [V] 26,5...31,6 DC

### Saídas

Função elétrica AS-i  
Poder de corte < 4 A

### Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...85  
Proteção IP 65

### Dados mecânicos

Tipo de montagem montagem segundo as normas DIN e o painel  
Dimensões [mm] 45 x 82,5 x 33  
Materiais PBT

### Observações

Observações até 4 saídas de cabos PG para derivações flexíveis e em T  
Unidades por embalagem 1 peça

### conexão elétrica

terminais parafusados: ...2,5 mm<sup>2</sup>