




Peça inferior para módulo AS-Interface

EEMS-Base FC V2A



- 1 pinos de contato
- 2 área para marcação

Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	26,5...31,6 DC
Alimentação de tensão adicional	[V]	24 DC
Saídas		
Função elétrica		AS-i
Poder de corte		< 2 A
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Proteção		IP 67; (dependendo da parte superior utilizada: IP 20 / IP 65 / IP 67)
Dados mecânicos		
Peso	[g]	61
Tipo de montagem		montagem segundo as normas DIN e o painel
Dimensões	[mm]	45 x 80 x 20
Materiais		PBT; 1.4305 (aço inoxidável / 303)
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça
conexão elétrica		
pinos de contato na parte superior do módulo :		
técnica rápida de montagem para cabo chato AS-i:		