




Peça inferior para módulo AS-Interface

EMS-Base FC Address.socket

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



- 1 ligação de aterramento
- 2 soquete de endereçamento

Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	26,5...31,6 DC
Alimentação de tensão adicional	[V]	24 DC
Saídas		
Função elétrica		AS-i
Poder de corte		< 2 A
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Proteção		IP 67; (dependendo da parte superior utilizada: IP 20 / IP 65 / IP 67)
Valor característico AS-i		
Endereçamento AS-i		soquete de endereçamento
Dados mecânicos		
Tipo de montagem		montagem segundo as normas DIN e o painel
Dimensões	[mm]	45 x 80 x 20
Materiais		PBT
Observações		
Observações		mangueira de conexão indicada para ligação de aterramento: A 2,8 x 0,5 DIN 46247 Subparte do módulo utilizável com partes superiores, nas quais o pino 5 da tomada M12 está conectado ao aterramento funcional.
Unidades por embalagem		1 peça



Peça inferior para módulo AS-Interface

EMS-Base FC Address.socket

conexão elétrica

pinos de contato na parte superior do módulo :

técnica rápida de montagem para cabo chato AS-i: