


Peça inferior para módulo AS-Interface

EMS-BASE RC ST SET



1 trava de bloqueio

Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	26,5...31,6 DC
--------------------	-----	----------------

Saídas

Função elétrica	AS-i
Poder de corte	< 4 A

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Proteção		IP 65

Dados mecânicos

Peso	[g]	115,2
Tipo de montagem		montagem segundo as normas DIN e o painel
Materiais		PBT

Acessórios

Material incluído	vedações do cabo plano: 2, NBR
	Glândulas de cabo: 3
	Capas de proteção: 3
	Porcas sextavadas: 4
Acessório opcional	tampa:, para o módulo AS-i, AC3000
	encaixe do terminal de parafuso:, AC5007

Observações

Observações	até 4 portas de cabo M20 para quaisquer conexões T e conexões cruzadas
Unidades por embalagem	1 peça

AC5031



Peça inferior para módulo AS-Interface

EMS-BASE RC ST SET

conexão elétrica

terminais parafusados: ...2,5 mm²