




Peça inferior para módulo AS-Interface

EMS-BASE RC ST



1 trava de bloqueio

Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	26,5...31,6 DC
Saídas		
Função elétrica		AS-i
Poder de corte		< 4 A
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Proteção		IP 65
Dados mecânicos		
Peso	[g]	70,5
Tipo de montagem		montagem segundo as normas DIN e o painel
Dimensões	[mm]	45 x 82,5 x 33
Materiais		PBT
Acessórios		
Acessório opcional		tampa:, para o módulo AS-i, AC3000 encaixe do terminal de parafuso:, AC5007
Observações		
Observações		até 4 portas de cabo M20 para quaisquer conexões T e conexões cruzadas Para a montagem de um trilho com trava de bloqueio, puxar para fora com uma ferramenta adequada (por exemplo, chave de fenda).
Unidades por embalagem		1 peça

AC5101



Peça inferior para módulo AS-Interface

EMS-BASE RC ST

conexão elétrica

terminais parafusados: ...2,5 mm²